

プロテック アイウェア PT

PT-53-M2 レンズ 0.75mmPb

側面にも鉛ガラスを使用しているので、
圧迫感の少ない明るい視野を確保します。

在庫がなくなり次第
販売終了となります。

完売

外国製造業者：PROTECH LEADED EYEWEAR,INC.(U.S.A)

規格番号	鉛当量 (mmPb)	重量 (g)	希望小売価格 (円 / 税抜)
PT-53-M2	前面 0.75 側面 0.50	80	39,000

※鉛ガラス(±0.05mmPb)

※フィットベルト付

PT-53仕様変更・同価格後継品PT-53-M2 従来製品 (PT-53) 側面0.75mmPb

PT-70S レンズ 0.75mmPb

テンプルの長さでレンズ角度(3段階)が
調節できる uvex 社製のフレームを採用しています。

在庫がなくなり次第
販売終了となります。

外国製造業者：PROTECH LEADED EYEWEAR,INC.(U.S.A)

規格番号	鉛当量 (mmPb)	重量 (g)	希望小売価格 (円 / 税抜)
PT-70S	前面 0.75 側面 0.50	78	49,000

※0.75mmPb部分：鉛ガラス(±0.05mmPb)、0.50mmPb部分：鉛シール(±0.1mmPb)

※フィットベルト付

NIKE lead glasses

水晶体被ばく低減を、
NIKE アイテムで!

PT-NIKE-BRAZEN (マットブラック/ブルー) レンズ 0.75mmPb

NIKE BRAZENのフレームを採用しています。
ラバー系の立体的なノーズパッドによりソフトな着用感です。

外国製造業者：PROTECH LEADED EYEWEAR,INC.(U.S.A)

規格番号	鉛当量 (mmPb)	カラー	重量 (g)	希望小売価格 (円 / 税抜)
PT-N-BRB	0.75	マットブラック / ブルー	75	63,000

※鉛ガラス(±0.05mmPb) ※フィットベルト付

※フレーム生産期間に合わせての限定販売となります
(一定数量のフレームを確保済み)。

PT-N-BR仕様変更・同価格後継品PT-N-BRB 従来製品 (PT-N-BR) マットブラック



オーバーグラス

メガネを着用しない方、
着用する方、
どちらにも兼用できます。



プロテック アイウェア PT

PT-90-M2 フロント レンズ 0.75mmPb オーバーグラス

大型レンズが優れた視界と遮へい
効果を両立させています。

●ナイロン製フレーム



外国製造業者：PROTECH LEADED EYEWEAR,INC.(U.S.A)

規格番号	鉛当量 (mmPb)	重量 (g)	希望 小売価格 (円 / 税抜)
PT-90-M2	前面 0.75 側面 0.50	107	51,000

※鉛ガラス(±0.05mmPb) ※フィットベルト付


PT-90仕様変更・同価格後継品PT-90-M2 従来製品 (PT-90) 側面0.75mmPb

HAGOROMO フェイスガード FG

FG50-880 レンズ 0.5mmPb オーバーグラス

従来製品 (FG06-550: 含鉛・アクリル0.06mmPb、FG50-770: 鉛ガラス0.5mmPb) の
オーバーグラスとしての利便性をベースに開発した後継製品です。
側面から下方向にまで防護シートを貼り付け、防護性能が向上しています。

●ナイロン製フレーム



スタッフ共用にも
おすすめ!

- ◎ 強化ガラス加工レンズ
- ◎ 反射防止コーティングレンズ
- ◎ 耐久曇り止めコーティングレンズ

水晶体を
防護材で囲い込む
新設計

規格番号	鉛当量 (mmPb)	重量 (g)	希望 小売価格 (円 / 税抜)
FG50-880	前面0.5*1 側面・下面0.5*2	103	39,800


※1：鉛ガラス(表示値以上) ※2：鉛シール(±0.1mmPb) ※フィットベルト付

参考データ 135度散乱線遮へい能力

管電圧 (kV)	試料なし	FG50-880 0.5mmPb ※1 (鉛ガラス製)		従来製品 0.06mmPb ※2 (含鉛アクリル製)	
	透過線量 (μSv/h)	透過線量 (μSv/h)	遮へい率 (%)	透過線量 (μSv/h)	遮へい率 (%)
60	990	---	---	150	84.8
80	1,800	5	99.7	470	73.9
100	2,900	31	98.9	1,100	62.1

※1：試料 羽衣スタンダード

※2：試料 FG06-550



測定条件
F-S：1000mm
S-S：650mm
135°散乱角
水ファントム使用
アロカ ICS-313
使用X線装置
MG-161型
20mA (3.0×3.0mm焦点、Be窓)
フィルター A₀ 板 2.0mm使用
散乱線測定箱使用